

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1225, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227356 INOX
GTIN	4960664609321
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ . Tarkka  $90^\circ$   $a_p = 5,5$  mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,07 – 0,11 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,07 – 0,11 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T304 ER-JS
Laji	PR1225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		