

**Kulmajyrsin 90° MECH11, reiällä, Ø D / Z_{eff}: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Malli:**

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	6
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	46 mm
Kääntöterien lukumäärä	30
varren malli	reiällä

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------