



Kulmajyrsin 90° MECH11, Lieriövarsi, Ø D / Z_{eff}: 32/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan a_e samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Varren Ø D_s h6	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terän Ø D_c	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	55 mm
Sopiva kääntöterä	BDMT 11T308
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	46 mm
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T308
Kääntöterien lukumäärä	20
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------