

**Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Tuoteluokka	250

Kuvaus**Kuvaus:**

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kiinnityskierre M	M10
Terän Ø D _c	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	30 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	10 mm
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	34 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,88 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	13 mm
Ø D ₃	14 mm

varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------