



Kulmajyrsin 90° MEC11T, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MEC11T-jyrsintyyppissä suurempi vakaus alhaisemman terämäärän ansiosta kuin MECX:ssä. Se mahdollistaa lisäsyötöt hammasta kohden.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	BD.. 11T3
Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Kiinnityskierre M	M10
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	10 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229708 (T8; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	34 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,88 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm
varren malli	Kierteellinen

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229708
----------------	--------