

Garant**Kääntöteräkierrejyrsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1: 30/92mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

Huomautus:

Malli kaksinkertaisella HB-kiinnityspinnalla.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	25 mm
Terän koko	27
Ulkoneman pituus L ₁	92 mm
Todellinen Ø D	30 mm
Kiinnitysruuvi	219925
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	150 mm
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219925
----------------	--------