

Garant**Kääntöteräkierrejyrsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1:
11,5/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	12 mm
Kiinnitysruuvi	219923
Todellinen Ø D	11,5 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän koko	11
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	70 mm
varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä

Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219923
----------------	--------