

**Garant****Kääntöteräkierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1:  
11,5/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kiinnitysruuvi	219923
Terän koko	11
Todellinen Ø D	11,5 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	85 mm
varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä

Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219923
----------------	--------