

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Tyyppi: S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227361 S
GTIN	4960664686186
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ . Tarkka  $90^\circ$   $a_p = 5,5$  mm:iin saakka.

Nirkon säde: 0,2 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,06 – 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,06 – 0,1 mm
tyyppi	S
Nirkon säde	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T302 ER-JS
Laji	CA6535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		