


Garant**Kierrejärsinterä sisäkierteille 60°, HB7720, Nousu: 1,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218009 1,5 |
| GTIN | 4045197412102 |
| Tuoteluokka | 21D |

Kuvaus**Malli:**

Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**

- **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus.**

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|------------|
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre |
| Täysprofiili | kyllä |
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Terien lkm Z | 17 |
| Laji | HB7720 |
| Lastuava aine | KM |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kierretyyppi | MF-LH |

| | |
|--|-----------------------|
| Kierrettyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Terän koko | 27 mm |
| Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm ² | 0,1 mm |
| Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Leikkaussuunta | oikea ja vasen |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 140 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 120 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 80 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 110 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 70 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 70 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 120 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |