

Garant**Kääntöteräkierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1: 37/98mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

Huomautus:

Malli kaksinkertaisella HB-kiinnityspinnalla.

Tekninen kuvaus

Terän koko	27
varren Ø D _s	32 mm
Kiinnitysruuvi	219925
Todellinen Ø D	37 mm
Ulkoneman pituus L ₁	98 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	160 mm
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219925
----------------	--------