

Garant**Kääntöteräkiekkejyrsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1:
17/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi	279810 5
Ulkoneman pituus L ₁	22 mm
Terän koko	16
varren Ø D _s	16 mm
Todellinen Ø D	17 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	90 mm
varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä

Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin