

Garant**Kääntöteräkierrejyrsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1: 20/43mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi	279810 5
Terän koko	16
varren Ø D _s	20 mm
Todellinen Ø D	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁	43 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	95 mm
varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä

Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin