


Garant**Kierrejärsinterä sisäkierteille 60°, HB7720, Nousu: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218005 0,5
GTIN	4045197411891
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**

- **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus.**

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Täysprofiili	kyllä
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	20
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF

Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	11 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm ²	0,05 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		