

**Garant****TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø f8 DC / DS: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209776 20
GTIN	4045197544292
Tuoteluokka	10Y

**Kuvaus****Malli:**

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp<sup>3</sup>** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn**. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	19,7 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen grafiitissa	0,13 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään grafiitissa	0,13 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	36 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	26 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	10 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	musta
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N
grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

