


**Garant****Kierrejärsinterä sisäkierteille 60°, HB7720, Nousu: 2,5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	218009 2,5
GTIN	4045197412140
Tuoteluokka	21D

## Kuvaus

**Malli:**Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**

- **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus.**

**Käyttö:****Metrisille sisäkierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6H.**

## Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Täysprofiili	kyllä
Kierteennousu	2,5 mm
Terien lkm Z	10
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF-LH

Kierrettyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	27 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Syöttö $f_z$ INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		