

Garant

TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø e8 DC: 8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	209785 8
GTIN	4045197476159
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven **timanttkidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin** käsittelyyn. Kartio-osan kulma **1°30' (kulma α)**.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c: 7 mm

Ulkoneman pituus L₁ mukaan lukien kavennus: 32 mm

Kavennuksen Ø D₁: 7,8 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	32 mm
Ø D ₂	9,3 mm
Terän Ø D _c	8 mm
Kavennuksen Ø D ₁	7,8 mm
HammaslukuZ	2
Syöttö f _z kopiojyrsintään grafiitissa	0,078 mm
L ₂	60 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	120 mm

Terän pituus L_c	7 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	4 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------