

Garant**TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø f8 DC / DS: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 209776 4 |
| GTIN | 4045197544216 |
| Tuoteluokka | 10Y |

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn**. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Terän Ø D _c | 4 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus | 12 mm |
| HammaslukuZ | 2 |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 3,9 mm |
| Syöttö f _z kopiojyrsintään grafiitissa | 0,023 mm |
| Syöttö f _z särmäykseen grafiitissa | 0,023 mm |
| varren Ø D _s | 4 mm |
| Kokonaispituus L | 54 mm |
| Terän pituus L _c | 8 mm |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Säde R | 2 mm |
| Pinnoitus | Timantti |
| Lastuava aine | TKM |

| Standardi | Tehdasnormi |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | f8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,05×D kopiojyrinnässä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä |
| Varsi | DIN 6535 HA |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | musta |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20 | soveltuu | 200 m/min | N |
| POM GF25 | soveltuu | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | soveltuu | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | soveltuu | 160 m/min | N |
| Hybridi | soveltuu | | |
| Honeycomb Sandwich | soveltuu | 350 m/min | N |
| GFK | soveltuu | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | soveltuu | 190 m/min | N |
| grafiitti | soveltuu | 340 m/min | N |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |