

Garant

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus
L1: 20,5/37mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Malli:**

HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

Huomautus:

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi	219926
Kokonaispituus L _{ges}	96 mm
Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Todellinen Ø D	20,5 mm
Terän koko	25
varren Ø D _s	25 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219926
----------------	--------