

**Garant****Kääntöteräkierrejyrsin, weldonvarsi, Todellinen Ø DW / ulkoneman pituus L1: 30/52mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Käyttö:**

- Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
- Läpi- ja pohjareikäkierteille
- Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
- Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
- Vähäinen leikkuuvoima.

**Huomautus:**

Malli kaksinkertaisella HB-kiinnityspinnalla.

**Tekninen kuvaus**

Todellinen Ø D	30 mm
Terän koko	27
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	52 mm
Kiinnitysruuvi	219925
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
Kokonaispituus L	110 mm
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219925
----------------	--------