

**Garant**

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus  
L1: 10/20mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Tuoteluokka	21R

**Kuvaus****Malli:**

**HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.**

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

**Huomautus:**

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

**Tekninen kuvaus**

Todellinen Ø D	10 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	68 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kiinnitysruuvi	219859
Terän koko	19
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Terien lkm Z	1
Lastu-urien määrä	1
varren malli	weldonvarsi

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219859
----------------	--------