

## Garant

### TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø e8 DC: 1,2 mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	209785 1,2
GTIN	4045197476081
Tuoteluokka	11Y

#### Kuvaus

##### Malli:

Uusimman sukupolven **timanttkidepinnoite sp<sup>3</sup>** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin** käsittelyyn. Kartio-osan kulma **1°30' (kulma α)**.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L<sub>c</sub>: 1,4 mm

Ulkoneman pituus L<sub>1</sub> mukaan lukien kavennus: 2,4 mm

Kavennuksen Ø D<sub>1</sub>: 1,15 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3 mm

#### Tekninen kuvaus

Terän Ø D <sub>c</sub>	1,2 mm
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	1,15 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	2,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	2,5 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään grafiitissa	0,007 mm
L <sub>2</sub>	27 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Kokonaispituus L	75 mm

Terän pituus $L_c$	1,4 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	0,6 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Varsijyrin