

## HEDI

### Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 50R



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081127 50R
GTIN	4003644013425
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

##### · Ylikuumenemissuoja.

Itsestään sulkeutuvat kannet. **Lyhytaikaiseen** käyttöön ulkona. Vastaa DGUV I 203-005 -säädestä (aikaisemmin BGI 600).

##### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP-suojausluokka: IP 44

Nimellisteho avattuna: 3500 (16 A) W

Kaapeliluokka: H05RR-F

Kaapelin rakenne: 3G1,5

Kaapelin materiaali: kumi

Kaapelin pituus: 50 m

Pistorasioiden lukumäärä: 3

## Tekninen kuvaus

tyyppi	50R
Kaapelin materiaali	kumi
Kaapeliluokka	H05RR-F
Verkkojännite	250 V
Kaapelin pituus	50 m
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Kaapelin rakenne	3G1,5
IP-suojausluokka	IP 44
Pistorasioiden lukumäärä	3
Kotelon materiaali	muovi
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela