

Garant**TKM-pallopääjyrsin, Timantti, Ø f8 DC / DS: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209776 6
GTIN	4045197544254
Tuoteluokka	10Y

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **timanttikidepinnoite sp³** työstövarmaan **kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn**. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	5,9 mm
Syöttö f _z särmäykseen grafiitissa	0,05 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	17 mm
Terän Ø D _c	6 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään grafiitissa	0,05 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L _c	10 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	3 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis- \emptyset	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05xD kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2xD särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	350 m/min	N
GFK	soveltuu	190 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	190 m/min	N
grafiitti	soveltuu	340 m/min	N
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

