

**Garant****Kierrejärsinterä ulkokierteille 60°, HB7720, Nousu: 1,25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218015 1,25
GTIN	4045197412249
Tuoteluokka	21D

**Kuvaus****Malli:**

Vankka kääntöterä. **Käytettävissä kaksinkertaisesti.**

- **Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.**
- **Suuri toistotarkkuus.**

**Käyttö:**

**Metrisille ulkokierteille, DIN / ISO (DIN 13), toleranssiluokka 6g.**

**Tekninen kuvaus**

Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Täysprofiili	kyllä
Kierteennousu	1,25 mm
Terien lkm Z	12
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF

Kierretyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	16 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Syöttö $f_z$ INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		