

Garant

**Erittäin tehokas kierrejärsin, weldonvarsi, Todellinen Ø D / ulkoneman pituus
L1: 30/65mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Malli:**

HPC-kierrejärsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen **oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.**

Huomautus:

Järsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.

Järsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.

Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi	219927
Ulkoneman pituus L ₁	65 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kiinnitysruuvi	219928
Todellinen Ø D	30 mm
Terän koko	41
Kokonaispituus L _{ges}	128,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3

varren malli	weldonvarsi
Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219927
Kiinnitysruuvi	219928