



## Vastakierretappi „Hi Trac“, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082864 6
GTIN	4012929451609
Tuoteluokka	04D

### Kuvaus

**Malli:**

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

**Käyttö:**

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän Ø poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

**Huomautus:**

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	12 mm
Sopii ruuveille/pulteille	M20–M24
Sopii muhveille (nipoille)	3/8 tuuma
tyyppi	6
sopii tuotteelle	karkaistu teräs
Tuotetyyppi	Ruuvien ulosvetäjä