

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7510, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214868 ST1400
GTIN	4045197608659
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,22 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,22 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 120508 PDER
Laji	HB7510
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		