

**Työkalunpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319107 20
GTIN	4067263224457
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutus-suuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Varren leveys b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Varren Ø d ₁	20 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka