



## Työkalunpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319107 16
GTIN	4067263224440
Tuoteluokka	32V

### Kuvaus

**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutus-suuttimilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Tekninen kuvaus

$h_5$	20 mm
$b_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
$b_1$	43 mm
$h_2$	17 mm
Varren leveys $b_3$	13 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16

Varren $\varnothing d_1$	16 mm
$l_1$	44 mm
$h_1$	12 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka