

**Työkalunpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319107 50
GTIN	4067263224488
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Varren leveys b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Varren Ø d ₁	50 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka