

**Työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319117 30 |
| GTIN | 4067263237419 |
| Tuoteluokka | 32V |

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|--------|
| h_1 | 20 mm |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 |
| b_2 | 35 mm |
| h_6 | 38 mm |
| b_1 | 70 mm |
| Varren Ø d ₁ | 30 mm |
| Varren leveys b ₃ | 17 mm |

| | |
|-------------|--------------------|
| l_1 | 70 mm |
| h_2 | 29 mm |
| h_5 | 28 mm |
| Muoto | C |
| Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |