

**Työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319117 16
GTIN	4067263224495
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
Varren leveys b <sub>3</sub>	13 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	43 mm

$b_2$	24 mm
$h_1$	12 mm
$l_1$	44 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka