

**Työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319117 50
GTIN	4067263237433
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Varren leveys b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	60 mm

$h_5$	50 mm
$b_2$	50 mm
$l_1$	100 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka