

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt,
Varren Ø d1: 50mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319016 50
GTIN	4067263237549
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Varren Ø d ₁	50 mm

h ₁	25 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
l ₂	55 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka