

**Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319127 16
GTIN	4067263237457
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Varren Ø d ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Varren leveys b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka