

**Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319127 40
GTIN	4067263237488
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_1	25 mm
Varren leveys b_3	20,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Varren Ø d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka