

**Garant****GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt,  
Varren Ø d1: 50mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	319026 50
GTIN	4067263237594
Tuoteluokka	31V

## Kuvaus

**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tekninen kuvaus

b <sub>1</sub>	100 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Varren Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm

$h_1$	25 mm
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka