

Garant

GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt, Varren Ø d1: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319026 40
GTIN	4067263237587
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₂	42,5 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
h ₅	42,5 mm
b ₁	85 mm

l_2	44 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
l_1	22 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka