

**Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319127 30
GTIN	4067263237471
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Varren Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
h ₁	20 mm

Varren leveys b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka