

**Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319127 50
GTIN	4067263237495
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutus-suuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Varren leveys b_3	26 mm
h_1	32 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka