

Garant

**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt,
Varren Ø d1: 25mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	319026 25
GTIN	4067263237563
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Varren Ø d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l_1	16 mm
l_2	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 25
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka