

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B3 säteittäinen, oikea, lyhyt,
Varren Ø d1: 30mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319026 30
GTIN	4067263237570
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
h ₅	35 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
l ₁	22 mm

b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_1	20 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka