

Garant**GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B2 säteittäinen, vasen, lyhyt,
Varren Ø d1: 40mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	319016 40
GTIN	4067263237532
Tuoteluokka	31V

Kuvaus

Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Muoto	B
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka