

**Työkalunpidin, muoto C3 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319127 20
GTIN	4067263237464
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
Varren leveys $b_3$	13 mm
$h_5$	25 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20

Varren $\varnothing d_1$	20 mm
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka