

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319137 50
GTIN	4067263237648
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h_5	50 mm
Varren Ø d ₁	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Varren leveys b ₃	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 50
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka