

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319137 20
GTIN	4067263237617
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

$h_6$	30 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
$l_1$	55 mm
Varren Ø $d_1$	20 mm
$b_1$	52 mm
$b_2$	27 mm
$h_1$	16 mm

h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Varren leveys b <sub>3</sub>	13 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka