

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319137 40
GTIN	4067263237631
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
Varren leveys b ₃	25,5 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka