

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319137 16
GTIN	4067263237600
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutussuuttimilla.

Käyttö:

Tasopistämiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

h ₁	12 mm
Varren Ø d ₁	16 mm
h ₆	22 mm
h ₂	17 mm
b ₂	24 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 16
h ₅	20 mm

Varren leveys b_3	13 mm
l_1	44 mm
b_1	43 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka