

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319137 30
GTIN	4067263237624
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
- Kaikki toiminnalliset pinnat hiottu.
- Varustettu kuularuiskutuslaitteilla.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tekninen kuvaus**

$h_5$	28 mm
Varren leveys $b_3$	23 mm
Varren Ø $d_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
$l_1$	70 mm

$h_1$	20 mm
$h_2$	29 mm
$b_1$	70 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka